

TSUYORON

ベルト周りが“スツキリ”

織ロープ巻取り式

「安全帯の規格」適合品 胴ベルト型安全帯 1本専用

スウィングリトラ

安全帯

着脱式

吊り下げタイプの巻取り器で、ベルト周りがスツキリ。
大型の工具袋も取り付け可能です。

巻取り器が着脱式ですから必要のない場合には、
取り外せます。

コンパクト・シンプルなデザインで吊り下げの違和感
を少なくしています。

SWING TYPE
SWING RITRA



着脱式

ランヤードの取付け・取外しが連結フック方式で容易に出来ます。

着脱方法は、つまみ (安全装置) を引き、外れ止め装置を押してフックを開口する、二重安全方式です。



切替式

➤ 方向では、織ロープは引き出した任意の位置で停止しますので、フック取付点から一定の距離を保ってゆったりと作業ができます。

➤ 方向では、織ロープには常時巻き取り力が加わった状態で、常に織ロープが最短距離となる使い方ができます。



FUJII DENKO

LINE UP



CRL-593-BLK

安全帯シリーズ

注文番号	胴ベルト	バックル	ランヤード	フック	重さ
CRN-599	幅 50 mm × 長さ 1,200 mm	鉄製スライド	織ローブ 幅 22 mm 有効長さ 1,500 mm	FS-99	約 1,255g
CRN-OT599		ワンタッチ			約 1,335g
CRL-593		アルミ製スライド		FS-93 (軽量型)	約 1,140g
CRL-OT593		ワンタッチ			約 1,270g
CRL-593K		アルミ製スライド		FS-93K (軽量・ 回転型)	約 1,185g
CRL-OT593K		ワンタッチ			約 1,315g

ベルト色: **BLK**


ランヤードシリーズ

注文番号	ランヤード	フック	重さ
ACRN-599	織ローブ 幅 22 mm 有効長さ 1,500 mm	FS-99	約 895g
ACRL-593		FS-93(軽量型)	約 830g
ACRL-593K		FS-93K(軽量・回転型)	約 875g



ACRL-593


性能



《試験方法》
SWRトラの最大引出し落下試験
85 kgの砂のうをフック+織ローブ
(ストラップ)長さだけ落下させた。


厚生労働省 「安全帯の規格」	最大引出し 落下試験
衝撃力 8.0kN以下	衝撃力 7.1kN

使用状態落下試験チャート




取付方法

① つまみ(安全装置)を引き外れ止め装置を押して、フックを開口する。



② B(D)環に連結フックを掛ける。



③ 確認(装着完了)
外れ止め装置が閉まっていることを目視で確認する。